

Sarja: Valkoinen

Vartio:

Suoritus alkoi (hh:mm:ss):

A-osan palautusaika (hh:mm:ss):

OSA B

Toimivuus, testataan osana B-osan suoritusta eli ei erillistä teknistä testiä. HUOMIO! Solmujen säätäminen on ok, mutta hajoavan/itseksensä avautuneen solmun ko (ympyröi oikea):

- Vartio saa ristan viritettyä ja ritsa pysyy koossa jokaisen ampumayrityksen aikana ja ammus lähtee joka kerta liikkeelle **1 p**
- Ritsan jokin osa pettää yhden kerran, mutta vartio saa ritsan korjattua ilman työkaluja **0,75 p**
- Ritsan jokin osa pettää useamman kerran, mutta vartio saa ritsan korjattua ilman työkaluja **0,5 p**
- Vartio saa ainakin yhden onnistuneen laukauksen ammuttua, mutta ritsa hajoaa korjauskelvottomaksi suorituksen aikana **0,25 p**
- Ritsa ei toimi, eli vartio ei saa yhtään onnistunutta laukausta ammuttua **0 p**

Ampumamatka (mitataan nollapisteestä lyhin matka ammukseen):

- Yritys 1, ampumamatka metreinä:
- Yritys 2, ampumamatka metreinä:
- Yritys 3, ampumamatka metreinä:

OSA A

Mallipiirroksen mukaisuus - ympyröi kaikki oikeat kohdat:

- Vähintään 1 ammus löytyy (rakennettu annetusta materiaalista) **0,2 p**
- Kolme puista kapulaa löytyy **0,1 p**
- Kolme erillistä muovinarun pätkää löytyy **0,1 p**
- Kaksi kuminauhaa löytyy **0,1 p**
- Kaikki osat ovat tavalla tai toisella kiinni toisissaan **0,2 p**
- Kapulan 1 pituus 200 mm +/- 2 mm (mitataan pisimmästä kohdasta) **0,2 p**
- Kapulan 1 leveys 45 mm +/- 2 mm (mitataan pisimmästä kohdasta) **0,2 p**
- Kapulan 1 reiät keskellä kapulaa mallikuvan mukaisesti +/- 2 mm **0,2 p**
- Kapulan 1 päädyt pyöristetty **0,2 p**
- Kapulan 2 pituus 200 mm +/- 2 mm (mitataan pisimmästä kohdasta) **0,2 p**
- Kapulan 2 leveys 45 mm +/- 2 mm (mitataan pisimmästä kohdasta) **0,2 p**
- Kapulan 2 reiät keskellä kapulaa mallikuvan mukaisesti +/- 2 mm **0,2 p**
- Kapulan 2 päädyt pyöristetty **0,2 p**
- Kapulan 3 pituus 200 mm +/- 2 mm (mitataan pisimmästä kohdasta) **0,2 p**

- Kapulan 3 leveys 45 mm +/- 2 mm (mitataan pisimmästä kohdasta) **0,2 p**
- Kapulan 3 reiät keskellä kapulaa mallikuvan mukaisesti +/- 2 mm **0,2 p**
- Kapulan 3 päädyt pyöristetty **0,2 p**
- Muovinaruissa on kuvan mukaiset tasan 8 kpl solmuja oikeilla paikoilla **0,2 p**
- Kuminauhojen toisista päistä löytyy jokin vapaavalintainen solmu **0,1 p**
- Jalussolmuksi määritettyjen solmujen paikalla on jokin solmu **0,1 p**
- Jalussolmuksi määritettyjen solmujen paikalla on oikeaoppinen jalussolmu, jossa lyhyet päät jäävät samalle puolelle ja kuminauhaa on käytetty U-lenkinä **0,2 p**
- Käsikapuloiden muovinarut ovat silmämäärin tasamittaiset **0,2 p**
- Kuminauhat ovat silmämäärin tasamittaiset **0,1 p**

Siisteys (valitse 1 vaihtoehto):

- Virheetön viimeistelyjälki -> **1 p** eli
 - Kaikki osat ovat olemassa
 - Kaikki osat hiottuna/työstettynä sileiksi, eli ei teräviä kulmia, repsottavia sahausjälkiä tai halkeamia tai muita viimeistelemättömyyksiä
 - Reikien poraukset ovat siistit ja suorat
 - Ei ylimääräisiä reikiä tai sahauksia
 - Jokainen solmu on siisti
- Yksittäisten viimeistelemättömyyksien (vrt. edellinen kohta) määrä korkeintaan 3 kpl -> **0,8 p**
- Yksittäisten viimeistelemättömyyksien määrä korkeintaan 6 kpl -> **0,6 p**
- Yksittäisten viimeistelemättömyyksien määrä korkeintaan 9 kpl -> **0,4 p**
- Yksittäisten viimeistelemättömyyksien määrä korkeintaan 12 kpl -> **0,2 p**
- Enemmän kuin 12 kpl viimeistelyvirheitä -> **0 p**